

EN  
CS  
SK  
RO  
BG  
HR  
SR  
HU  
DE

OPEN



PROTECTION

# FIX SET REPAIR BOX ZESTAW REPERACYJNY

**EN:** Repair kit, allowing to recreate the shape of damaged elements. It consists of polyester resin, hardener and glass mat. The obtained laminate has very high mechanical strength, is used to fill significant material losses, strengthen and stiffen metal and plastic surfaces. After hardening, it can be sanded and covered with any polyester putties in order to obtain the appropriate smoothness of the surface.

**PL:** Zestaw naprawczy, pozwalający odtworzyć kształt uszkodzonych elementów. Składa się z żywicy poliestrowej, utwardzacza oraz maty szklanej. Uzyskany laminat posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, służy do wypełniania znacznych ubytków materiału, wzmacniania i usztywniania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu może być szlifowany i pokrywany dowolnymi szpachlówkami poliestrowymi w celu uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni.

## SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand. Clean & degrease again.  
Oczyść i odtłuść powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj. Ponownie oczyść i odtłuść



Mixing ratio: 100 + 2-3  
Proporcje mieszania: 100 + 2-3



Prepare the amount of resin that can be used within about 10 minutes. Mix with hardener in the required proportion. Mix the ingredients thoroughly until a uniform color is achieved.  
Przygotuj ilość żywicy, którą można zużyć w ok. 10 min. Przestrzegaj wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszaj dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru.



Application time from the moment of starting mixing with the hardener: 10-15 min/20°C  
Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 10-15 min/20°C



In order to make laminate, use polyester resin with glass fibre matt. See instructions in TDS  
W celu wykonania laminatu, użyj żywicy poliestrowej z matą z włókna szklanego według instrukcji w karcie technicznej



Drying time: 45 min/20°C  
Czas utwardzania: 45 min/20°C



Sanding: P80-P120  
Szlifowanie: P80-P120

Art. nr 91714



**EN REPAIR BOX** Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • Cause damage to organs (hearing organs) through prolonged or repeated exposure • Suspected of damaging the unborn child • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe dust and vapours • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Styrene. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

**PL ZESTAW REPERACYJNY** Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

UFI: UEJ1-E040-R008-WPY2



carever.eu

**NOVOL**

NOVOL Sp. z o.o.  
ul. Żabikowska 7/9  
PL62-052 Komorniki  
tel. +48 61 810 98 00  
novol.com, info@novol.com



**CAREVER**

# REPAIR SET FIX SET ZESTAW REPERACYJNY



e250 g

PROTECTION